


DIAMANTBORKRONER

- standard type LEVANTO egenproduserte

Nedenfor følger en oversikt over våre egenproduserte standard diamantborkroner. Disse har samme kvalitet som LEVANTO, da vi benytter samme produksjonsutstyr. Når disse borkronene er nedslitt, kan de reinnsettes med nye diamantsegmenter. Kast ikke nedslitte borkroner da kjerneørret har en vesentlig verdi som representerer en god del av borkronens totalpris. Ved gjenbruk av kjerneørrene oppnåes en god økonomi ved at disse kan innsettes med nye diamantsegmenter opp til flere ganger. Dette får du utført hos oss fabrikkmessig, slik at verktøyet tilbakeleveres med samme garanti og kvalitet som et nytt verktøy.

Nedenfor angitte priser er et veiledende grunnlag for rabattavtaler og betingelser på lik linje med våre øvrige verktøy.

TYPE:**PRODUKSJONSBORKRONER**

	Art.	Dy mm	Di mm	B x H mm	Lk mm
	BSN-P	52	45	3,5x10,0	500
	BSN-P	55	48	3,5x10,0	500
	BSN-P	62	55	3,5x10,0	500
	BSN-P	67	60	3,5x10,0	500
	BSN-P	72	65	3,5x10,0	500
	BSN-P	82	75	3,5x10,0	500
	BSN-P	92	85	3,5x10,0	500
	BSN-P	102	95	3,5x10,0	500
	BSN-P	112	105	3,5x10,0	500
	BSN-P	127	119	3,5x10,0	500
	BSN-P	132	124	3,5x10,0	500
	BSN-P	142	134	3,5x10,0	500
	BSN-P	152	144	3,5x10,0	500
	BSN-P	161	153	3,5x10,0	500
	BSN-P	171	163	4,0x10,0	500
	BSN-P	181	173	4,0x10,0	500
	BSN-P	200	192	4,0x10,0	500
	BSN-P	225	217	4,0x10,0	500
	BSN-P	250	241	4,5x10,0	500
	BSN-P	270	261	4,5x10,0	500
	BSN-P	300	291	4,5x10,0	500
	BSN-P	325	316	4,5x10,0	500
	BSN-P	350	341	4,5x10,0	460
	BSN-P	375	366	4,5x10,0	460
	BSN-P	400	390	5,0x10,0	460
	BSN-P	425	415	5,0x10,0	460
	BSN-P	450	440	5,0x10,0	460
	BSN-P	500	490	5,0x10,0	460
	BSN-P	550	540	5,0x10,0	460
	BSN-P	600	590	5,0x10,0	460



* Borkroner leveres etter ønske i ulike typer og varianter som omtalt på side 2, og følger den angitte farvekode. Løse diamantsegmenter kan også leveres. Andre kjerneørslengder og spesialdiametere leveres på bestilling.

Husk å oppgi gjengetype på maskin ved bestilling.